

Garant**Skrubsletfræser, ubelagt, Ø k10 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191640 10
GTIN	4045197104328
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Universalfræser med efterslebte grovsletprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

Excentrisk afrunding.

Universel skærgeometri.

Teknisk beskrivelse

Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Antal tænder Z	3
Skær-Ø D_c	10 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,3 mm
Skaft-Ø D_s	10 mm
Samlet længde L	72 mm
Skærlængde L_c	22 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	25 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt

Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NF
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	P
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		