

**Garant****Skaftfræser, ubelagt, Ø k10 DC: 10mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191620 10
GTIN	4045197104014
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:**

Fræser med flere skær. Endeflade gennemsnitligt fri.

**Fordel:**

Særlig egnet til arbejder på lavtliggende eller svært tilgængelige steder eller til fræsning af store afsatser i én arbejdsgang.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	10 mm
Antal tænder Z	5
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Skaft-Ø $D_s$	10 mm
Samlet længde L	112 mm
Skærlængde $L_c$	70 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k10
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8

Type	N
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	28 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	23 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	23 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		