

Garant**Frem- og tilbagegående HM-afgrater, TiAlN, Ø DC: 5,8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	208180 5,8
GTIN	4045197465474
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:****Ekstra langt skaft.**

Dobbeltlebet hoveddel **med 45° vinkel.**

Anvendelse:

Til **frem- og tilbagegående afgratning** og **fasning** også på svært tilgængelige steder.

Yderst velegnet **til konturopgaver.**

Teknisk beskrivelse

Form	spids
Skær-Ø D _c	5,8 mm
L ₂ +0,5	4 mm
Ø D ₁ +0,05	3,9 mm
L ₄ +0,5	15 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,01 mm
Skaft-Ø D _s	6 mm
Samlet længde L	100 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Fasefræsning	fremad og baglæns 45
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	±0,05
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,25×L2 ved beskæring
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skafttolerance	h6
Farvering	uden
Produkttype	Afgratere

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	115 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	65 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	betinget egnet	35 m/min	M
GG (G)	egnet	40 m/min	K
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------

