

**Garant****Frem- og tilbagegående HM-afgrater, TiAlN, Ø DC: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	208180 6
GTIN	4045197129420
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:****Ekstra langt skaft.**Dobbeltlebet hoveddel **med 45° vinkel.****Anvendelse:**Til **frem- og tilbagegående afgratning** og **fasning** også på svært tilgængelige steder.Yderst velegnet **til konturopgaver.****Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	4
$L_4 + 0,5$	15 mm
Skær-Ø $D_c$	6 mm
$L_2 + 0,5$	4 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Form	spids
$\text{Ø } D_1 + 0,05$	3,9 mm
Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Samlet længde L	100 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Fasefræsning	fremad og baglæns 45
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM

Norm	Fabriksstandard
Type	N
Tolerance, nom. Ø	±0,05
Konusforsænkerspidsvinkel	90 grader
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,25×L2 ved beskæring
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Skafttolerance	h6
Farvering	uden
Produkttype	Afgratere

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	115 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	65 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	65 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	40 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	35 m/min	M
GG (G)	egnet	40 m/min	K
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

## Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------

