

Indbygningsmagnet med pasningsmål, AlNiCo, Ø: 8mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085925 8
GTIN	2050000964817
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med magnetkerne i AlNiCo.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 220 °C.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

maks. temperaturbestandighed	220 °C
Nom. holdekraft	3 N
Højde	12 mm
Materiale, overflade	forzinket
Ø	8 mm
Maks. reduktionsmål bagsiden	3 mm
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Indbygningsmagnet

