

Garant**Skrubsletfræser, ubelagt, Ø k12 DC: 30mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	191710 30
GTIN	4045197104861
Artikelklasse	11W

Beskrivelse

Udførelse:
Efterslebet, fin rouletteringsprofil.

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	5
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,068 mm
Skær-Ø D_c	30 mm
Skaft-Ø D_s	25 mm
Samlet længde L	121 mm
Skærlængde L_c	45 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k12
Spiralvinkel	27-30 grader
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NF

Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	25 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
CuZn	betinget egnet	55 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		