

Indbygningsmagnet med pasningsmål, AlNiCo, Ø: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085925 10
GTIN	2050000965104
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med magnetkerne i AlNiCo.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 220 °C.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	5 N
Ø	10 mm
maks. temperaturbestandighed	220 °C
Højde	16 mm
Materiale, overflade	forzinket
Maks. reduktionsmål bagsiden	6 mm
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Indbygningsmagnet

