

Garant**HM-fræser med borespids trækkende snit middel, ubelagt, Ø h10 DC: 20mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209435 20
GTIN	4045197477835
Artikelklasse	11X

Beskrivelse**Udførelse:**

High-performance krydsfortanding og **135° borespids** til økonomisk bearbejdning af fiberforstærkede kunststoffer. Til notfræsning i skrubområde.

Højredrejet spiral, **trækkende snit** til normal brug.

Størrelse 5M, 6M, 8M: Overlang udførelse.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	20 mm
Tilspænding f til beskæring i POM GF25	0,5 mm/o
Antal tænder Z	2
Tilspænding f til beskæring i PEEK CF30	0,3 mm/o
Skaft-Ø D_s	20 mm
Skærlængde L_c	45 mm
Samlet længde L	104 mm
Belægning	ubelagt
Fortanding, finhedsgrad	middel
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Fræseprofil	højeffektivt krydsfortandet
Type	W

Tolerance, nom. Ø	h10
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Spidsvinkel	135 grader
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Skafttolerance	h6
Produkttype	Fræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
PVDF GF20	egnet	120 m/min	N
POM GF25	egnet	120 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	100 m/min	N
PEEK GF30	egnet	100 m/min	N
PTFE CF25	egnet	120 m/min	N
PEEK CF30	egnet	110 m/min	N
GFK	betinget egnet	120 m/min	N
CFK	betinget egnet	120 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------