

Garant**SDMX 0903 AFEN, HB7520, Type: UNI****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2107 UNI
GTIN	4062406619480
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

- Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
- Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
- Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

Passer til:

GARANT planfræser nr. 214395 og nr. 214400.

Indhold:

50 × 214440 UNI

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p, maks.} = 3 \text{ mm}$.

Teknisk beskrivelse

Type	UNI
Plattestyrke E	3,18 mm
Indhold	50
ISO-kode, vendeskærspalte	SDMX 0903 AFEN
Type	HB7520

Skæremateriale	HM
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærspalte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	350 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	255 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	230 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	165 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	130 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	235 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

SDMX 0903 AFEN Type UNI	214440 UNI
-------------------------	------------