


**HOLEX Pro UNI HM-skrubfræser HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG3068 8
GTIN	4062406625689
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Til **skrubning og sletbearbejdning** ved meget høje tilspændingsværdier og rolig gang. Innovativ geometri og højeffektiv belægning giver fremragende produktionsresultater og standtider i forskellige materialer. Høj egenstabilitet og rolig gang takket være fordeling af ubalance.

Som nr. 203068.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L_c	21 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,2 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Tilspænding f_z til beskæring i INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,03 mm
Skær-Ø D_c	8 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	25 mm
Tolerance, nom. Ø	e8
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret

Samlet længde L	63 mm
Spiralvinkel	42 grader
Fristilling-Ø D ₁	7,7 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Tilspænding f _z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,06 mm
Hjørnefasvinkel	45 grader
Antal tænder Z	4
Tilspænding f _z til notfræsning i INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Skaft	DIN 6535 HB med h6
Indhold	5
Serie	Pro Uni
Belægning	TiSiN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	N
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indgrebsbredde a _e ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Farvering	grøn
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	250 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	240 m/min	P

Stål < 750 N/mm ²	egnet	220 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	170 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	35 m/min	S
GG (G)	egnet	240 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

Tilbehør

HOLEX Pro UNI HM-skaftfræserHPC Ø e8 DC 8 mm

203068 8