

**Garant****HM-fræser trækkende snit middel, ubelagt, Ø h10 DC: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209415 6
GTIN	4045197477460
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

**High-performance krydsfortanding** til økonomisk bearbejdning af fiberforstærkede kunststoffer. Til notfræsning i skrubområde.

Højredrejet spiral, **trækkende snit** til normal brug.

Størrelse 5M, 6M, 8M: Overlang udførelse.

**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	2
Skær-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Tilspænding f til beskæring i PEEK CF30	0,12 mm/o
Tilspænding f til beskæring i POM GF25	0,18 mm/o
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	19 mm
Samlet længde L	60 mm
Hjørnefasvinkel	90 grader
Belægning	ubelagt
Fortanding, finhedsgrad	middel
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Fræseprofil	højeffektivt krydsfortandet

Type	W
Tolerance, nom. Ø	h10
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,5×D ved beskæring
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Skafttolerance	h6
Produkttype	Fræser

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
PVDF GF20	egnet	120 m/min	N
POM GF25	egnet	120 m/min	N
PA 66 GF30	egnet	100 m/min	N
PEEK GF30	egnet	100 m/min	N
PTFE CF25	egnet	120 m/min	N
PEEK CF30	egnet	110 m/min	N
GFK	betinget egnet	120 m/min	N
CFK	betinget egnet	120 m/min	N
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

### Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------