

Garant**Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, Ø js12 DC: 12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192445 12
GTIN	4045197106117
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:****Med bagslebet rouletteringsprofil.**

Endeskærsgeometri til dykfræsning.

Universalfræser til periferifræsning eller til dykfræsning og efterfølgende sideværts bearbejdning.

Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Fordel:Bedre spåntransport i forhold til flerskærsfræsere **takket være større spånrør.****Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D_c	12 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,6 mm
Antal tænder Z	3
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Samlet længde L	83 mm
Skærlængde L_c	26 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	25 grader

Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	138 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	83 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	64 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	64 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	37 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	betinget egnet	32 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	23 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	18 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	55 m/min	K
CuZn	betinget egnet	110 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		