

KÄRCHER**Fejemaskine, Type: KM7030CBP****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078004 KM7030CBP
GTIN	4039784718098
Artikelklasse	07C

Beskrivelse**Udførelse:**

Håndført fejemaskine med elektrisk fejvalse- og sidekostedrev, der samtidig giver god fejevirkning i venstre- og højrekurver. Universalbørste til indvendig og udvendig rengøring, støvfilter med udsugning, robust kunststoframme, let indstillelig hovedfejvalse og trinløst indstillelige sidekoste.

- **integreret udsugning**
- **Batteridrift.**
- **dreven sidekost og fejvalse**

Håndført gulvrengøringsmaskine til mange forskellige opgaver og arealstørrelser. Udførelse enten med ledning eller batteri. Høj produktivitet og sparsom i brug.

Teknisk beskrivelse

Højde	1050 mm
Bredde	770 mm
Længde	1200 mm
Effektforbrug	195 W
Batterispænding	12 V

Energiforsyning	Akkudrevet
maks. driftstid	150 min
Beholder, volumen	30 l
Nettovægt	48 kg
Arbejdsbredde med sidekoste	700 mm
Produkttype	Gulvrenser