

**Garant****Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, Ø js14 DC: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192520 14
GTIN	4045197106681
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:****Med efterslebet rouletteringsprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

- **Store, finslebne spånnoter.**
- **Speciel spånvinkel til aluminium og jernfrit metal.**

**Fordel:**De store spånrum egner sig **til høje spåntagningsmængder.****Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	3
Skær-Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Tilspænding f <sub>z</sub> til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,055 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm
Samlet længde L	110 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	53 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js14
Spiralvinkel	36 grader

Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	WR
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	138 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	9 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		