

**Garant****Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, Ø js14 DC: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192520 18
GTIN	4045197106704
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:****Med efterslebte rouletteringsprofil.**

Endeskærgeometri til dykfræsning.

- **Store, finslebne spånnoter.**
- **Speciel spånvinkel til aluminium og jernfrit metal.**

**Fordel:**De store spånrum egner sig **til høje spåntagningsmængder.****Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	3
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i aluminium, med korte spåner	0,075 mm
Skær-Ø $D_c$	18 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Samlet længde L	123 mm
Skærlængde $L_c$	63 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js14
Spiralvinkel	36 grader

Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	WR
Indvendig køling	nej
Farvering	gul
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	138 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	9 m/min	M
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		