

**Garant****PKD-fræsere med IK trækkende snit, PKD, Ø h10 DC: 5 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209615 5
GTIN	4045197513267
Artikelklasse	11Y

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen ved CFK-, GFK- og grafitbearbejdning. Aksevinkel positiv.  $\alpha = 2^\circ$ .**

Trækkende snit til normal brug.

Indvendig køling: ja

Tolerance, nom. Ø: h10

Antal tænder Z: 2

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde  $L_c$ : 3 mm

Udhængslængde  $L_1$  inkl. fristilling: 15 mm

Fristilling-Ø  $D_i$ : 4,6 mm

Samlet længde L: 60 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hjørnefasbredde ved $45^\circ$	0,1 mm
Skær-Ø $D_c$	5 mm
Antal tænder Z	2
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i GFK/CFK	0,02 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	15 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i grafit	0,09 mm

Fristilling-Ø D <sub>1</sub>	4,6 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Samlet længde L	60 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	3 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. Ø	h10
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	PKD
Skæremateriale	PKD
Norm	Fabriksstandard
Indgrebsbredde a <sub>e</sub> ved fræsning	Hel not, skæredybde 1×D
Indvendig køling	ja
Farvering	sort
Produkttype	Skaftfræser

## Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------