



Magnetholder, AlNiCo, Type: 925



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085956 925
GTIN	2050000965470
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

Trinløst indstillelig magnetkraft. Holderen har **6 magnetflader:**

3 flade og 3 v-formede, som er indstillet til en vinkel på 120°.

Anvendelse:

Til kraftig og stiv afstøtning af flade og runde dele (rør-Ø op til 76 mm) i forskellige vinkelpositioner.

Teknisk beskrivelse

Længde	108 mm
Bredde	108 mm
Type	925
Maks. nom. holdekraft	1000 N
Højde	140 mm
Vægt	5,7 kg
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Magnetholder

