

Garant

Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 7 mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 192645 7 |
| GTIN | 4045197107206 |
| Artikelklasse | 11W |

Beskrivelse

Udførelse:

Med bagslebent rouletteringsprofil.

Op til str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.

HSS-PM - Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Str. 6M til 25M – **MID-fræser**: Mål iht. **fabriksstandard**, som ligger **mellem** DIN **844** kort og DIN 844 **lang**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: js12

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 16 mm

Samlet længde L: 66 mm

Skaft-Ø D_s : 10 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,3 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm²: 0,015 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|--|----------|
| Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ² | 0,015 mm |
| Hjørnefasbredde ved 45° | 0,3 mm |
| Antal tænder Z | 4 |

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Skær-Ø D_c | 7 mm |
| Skaft-Ø D_s | 10 mm |
| Samlet længde L | 66 mm |
| Skærlængde L_c | 16 mm |
| Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret |
| Skaft | DIN 1835 B med h6 |
| Tolerance, nom. Ø | js12 |
| Spiralvinkel | 30 grader |
| Hjørnefasvinkel | 45 grader |
| Belægning | TiAlN |
| Skæremateriale | HSS PM |
| Norm | DIN 844 B |
| Fræseprofil | NR |
| Indvendig køling | nej |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Skaftfræser |