

**Kap- og geringssav BITURBO Akku, Type: GCM18216-0****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078232 GCM18216-0
GTIN	3165140898928
Artikelklasse	03B

Beskrivelse**Udførelse:**

Akku-kap- og geringssav.

- **Fremragende skærekapacitet med en stor skæredybde på 70 mm.**
- **Optimal mobilitet takket være lav vægt og fremragende ergonomi.**
- **User Interface til forvalg af drejemoment.**
- **Værktøjsfri savklingskift.**
- **Takket være BITURBO-teknologien er den på par med kabelbundne save.**
- **God mobilitet takket være lav vægt.**

Leveringsomfang:

Savklinge Ø 216 mm, nedholder, SDS-møtrik, GCY 42 Bluetooth-modul. Inklusive savklinge og støvpose.

Teknisk beskrivelse

Maks. hældningsvinkel, venstre	45 grader
Maks. hældningsvinkel, højre	0 grader
Producentbetegnelse	GCM 18V-216
Geringsindstilling	ja
Højde	630 mm

Maks. geringsvinkel, venstre	47 grader
Batteritype	Lithium-ion
Bredde	770 mm
Batterispænding	18 V
Vægt	14,7 kg
Længde	520 mm
Passende akku, leverandør/akkutype/spænding	Bosch 18 V
Savklinge-Ø	216 mm
Maks. geringsvinkel, højre	47 grader
Antal medfølgende akkuer	0
Energiforsyning	Akkudrevet
maks. omdrejningstal	4600 min ⁻¹
Emballage	Pap
Produkttype	Sav