

**Garant****HM-borerival med pyramidespids DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC m7: 10,051-Xmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	122797 10,051-X
GTIN	4062406653903
Artikelklasse	11P

**Beskrivelse****Udførelse:**

Til fremstilling af tolererede borer i stål eller materialer med korte spåner. **Pålidelig komplet bearbejdning** uden separat centrering og uden efterfølgende bearbejdning. Markant forbedret selvcentrering med **ekstra pyramidespids** af hensyn til optimal rundhed og målfasthed af den udførte borings tolerance. To boreskær og fire riveskær giver en attraktiv overfladekvalitet på boringsvæggen.

**Tolerancer:**

**H7:** Udførelse til boringstolerance H7.

**+/- 0,003 mm:** Fabrikations-/skærtolerance af nominal Ø D<sub>C</sub>.

**Bemærk:**

Spånnotlængde  $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$ .

Form HB og HE kan leveres til samme pris som HA.

Form **HB:** Bestil med **nr. 122797 + 129100HB**.

Form **HE:** Bestil med **nr. 122797 + 129100HE**. Mindste ordremængde: 5 stk.

Kundespecifik specialordre: Storning maks. 3 hverdage efter modtagelse af ordrebekræftelsen.

Tages ikke retur. Over- og underlevering på ± 10 % (min. 1 stk.) forbeholdes.

Leveringstid: 6 uger

**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	2
Norm	Fabriksstandard
Samlet længde L	118 mm
Spånnotlængde L <sub>c</sub>	71 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	12 mm

Ø-område	10,051 - 12,05 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Udførelse	5×D
Spidsvinkel	140 grader
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Indvendig køling	Ja, med 25 bar
Semi-standard	ja
Farvering	grøn
Produkttype	Spiralbor

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	100 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	70 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	60 m/min	P
GG (G)	egnet	90 m/min	K
våd, maksimal	egnet		
våd, minimal	egnet		
Luft	egnet		

## Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
Skaftslibning Type HE	129100 HE