

**Garant**
**PKD-fræsere med IK skubbende snit, PKD, Ø h10 DC: 3 mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	209620 3
GTIN	4045197513274
Artikelklasse	11Y

**Beskrivelse**
**Udførelse:**

**Højeffektiv PKD-fræser til højeste krav til spåntagningsydelsen ved CFK-, GFK- og grafitbearbejdning. Aksevinkel negativ.  $\alpha = -2^\circ$ .**

Skubbende snit.

Materialet presses mod underlaget. Meget velegnet til tynde materialer.

Indvendig køling: ja

Tolerance, nom. Ø: h10

Antal tænder Z: 2

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 6535 HA med h6

Antal tænder Z: 2

Skærlængde  $L_c$ : 2,5 mm

Udhængslængde  $L_1$  inkl. fristilling: 15 mm

Fristilling-Ø  $D_1$ : 2,8 mm

Samlet længde L: 60 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 6 mm

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ til notfræsning i GFK/CFK	0,01 mm
Skær-Ø $D_c$	3 mm
Antal tænder Z	2
Fristilling-Ø $D_1$	2,8 mm
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	15 mm
Hjørnefasbredde ved $45^\circ$	0,1 mm

Tilspænding $f_z$ til notfræsning i grafit	0,05 mm
Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Samlet længde L	60 mm
Skærlængde $L_c$	2,5 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Tolerance, nom. Ø	h10
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	PKD
Skæremateriale	PKD
Norm	Fabriksstandard
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	Hel not, skæredybde $1 \times D$
Indvendig køling	ja
Farvering	sort
Produkttype	Skaftfræser

## Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------