

**Garant****Skrubfræser HSS-Co8, ubelagt, Ø k12 DC: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192600 6
GTIN	4045197106933
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Med efterslebet rouletteringsprofil.** De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer. Indtil str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Hjørnefasbredde ved $45^\circ$	0,5 mm
Antal tænder Z	4
Skær-Ø $D_c$	6 mm
Skaft-Ø $D_s$	6 mm
Samlet længde L	57 mm
Skærlængde $L_c$	13 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 8

Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

### Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	83 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	30 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	25 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	12 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	23 m/min	K
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		