

Garant
Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 18 mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	192645 18
GTIN	4045197107343
Artikelklasse	11W

Beskrivelse
Udførelse:
Med bagslebent rouletteringsprofil.

Op til str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.

HSS-PM - Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Str. 6M til 25M – **MID-fræser**: Mål iht. **fabriksstandard**, som ligger **mellem** DIN **844** kort og DIN 844 **lang**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: js12

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 32 mm

Samlet længde L: 92 mm

Skaft-Ø D_s : 16 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,6 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm²: 0,06 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	18 mm
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,06 mm
Antal tænder Z	4

Hjørnefasbredde ved 45°	0,6 mm
Skaft-Ø D _s	16 mm
Samlet længde L	92 mm
Skærlængde L _c	32 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser