

**Garant**
**Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 30 mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192645 30
GTIN	4045197107428
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse**
**Udførelse:**
**Med bagslebent rouletteringsprofil.**

Op til str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.

**HSS-PM** - Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Str. 6M til 25M – **MID-fræser**: Mål iht. **fabriksstandard**, som ligger **mellem** DIN **844** kort og DIN 844 **lang**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: js12

Antal tænder Z: 5

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret og skrå

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 5

Skærlængde  $L_c$ : 45 mm

Samlet længde L: 121 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 25 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,7 mm

Tilspænding  $f_z$  til notfræsning i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	30 mm
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,7 mm

Antal tænder Z	5
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	25 mm
Samlet længde L	121 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	45 mm
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser