

**Garant****Skrubfræser HSS-PM, TiAlN, Ø DC: 11 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192645 11
GTIN	4045197107268
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:****Med bagslebent rouletteringsprofil.**

Op til str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.

**HSS-PM** - Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Str. 6M til 25M – **MID-fræser**: Mål iht. **fabriksstandard**, som ligger **mellem** DIN **844** kort og DIN 844 **lang**.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: js12

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde  $L_c$ : 22 mm

Samlet længde L: 79 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 12 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,6 mm

Tilspænding  $f_z$  til notfræsning i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,035 mm

**Teknisk beskrivelse**

Hjørnefasbredde ved 45°	0,6 mm
Antal tænder Z	4
Skær-Ø $D_c$	11 mm

Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,035 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Samlet længde $L$	79 mm
Skærlængde $L_c$	22 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS PM
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser