



Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 13 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	192650 13
GTIN	4045197107558
Artikelklasse	12W

Beskrivelse

Udførelse:

Med bagslebent rouletteringsprofil.

Op til str. 20 endeskærsgeometri til dykfræsning.

De brede tandflader kan efterslibes uden profilændringer.

Str. 6M til 25M – **MID-fræser:** Mål iht. **fabriksstandard**, som ligger **mellem** DIN **844** kort og DIN 844 **lang**.

Økonomisk alternativ.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: js12

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 26 mm

Samlet længde L: 83 mm

Skaft-Ø D_s : 12 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,6 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm²: 0,021 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	13 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,021 mm

Hjørnefasbredde ved 45°	0,6 mm
Skaft-Ø D _s	12 mm
Samlet længde L	83 mm
Skærlængde L _c	26 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser