

Indbygningsmagnet med pasningsmål, AlNiCo, Ø: 25mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085925 25
GTIN	2050000964831
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med magnetkerne i AlNiCo.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 220 °C.

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

Materiale, overflade	forzinket
maks. temperaturbestandighed	220 °C
Ø	25 mm
Højde	30 mm
Maks. reduktionsmål bagsiden	5 mm
Nom. holdekraft	80 N
Materiale, magnetkerne	AlNiCo
Produkttype	Indbygningsmagnet

