

Garant
HM-torusfræser HPC, TiAlN, Ø DC / R1: 3/0,3mm

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	206323 3/0,3
GTIN	4045197640833
Artikelklasse	11X

Beskrivelse
Udførelse:
GARANT Diabolo 70:

Specielt HM-substrat med ekstremt høj brudstyrke og samtidig **fremragende slidstyrke** af hensyn til en optimal processikkerhed.

Nyudviklet, **nanokrystallinsk high-tech-belægning til fræsning af hårde emner op til 70**

HRC. Egner sig optimalt **til vedvarende anvendelse** inden for værktøjs- og formfremstilling.

Størrelse 2 – 5: **Afsatsvinkel $\alpha = 15^\circ$** .

Tolerancer:

- **Skærradius: $R_1 = \pm 0,01$ mm.**

Anvendelse:

Takket være den **specielle hårde geometri** kan den anvendes optimalt i hærdede materialer fra 60 HRC til 70 HRC.

Teknisk beskrivelse

Skærradius R_1	0,3 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 70 HRC	0,019 mm
Fristilling-Ø D_1	2,9 mm
Tilspænding f_z til kopifræsning i stål < 70 HRC	0,019 mm
Udhængslængde L_1 inkl. fristilling	14 mm
Skær-Ø D_c	3 mm
Skaft-Ø D_s	6 mm

Skærlængde L_c	3 mm
Samlet længde L	58 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	30 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Tolerance, nom. \emptyset	0 / -0,02
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde a_e ved fræsning	0,05×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Skafttolerance	h6
Farvering	rød
Produkttype	Torusfræser

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 60 HRC	betinget egnet	150 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	110 m/min	H
Stål < 67 HRC	egnet	90 m/min	H
Stål < 70 HRC	egnet	80 m/min	H
tør	egnet		
Luft	egnet		

Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------

