

## Indbygningsmagnet med pasningsmål, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 25mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085928 25
GTIN	2050000965180
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
- Magnetkerne i samarium-kobalt (SmCo<sub>5</sub>).

#### Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

### Teknisk beskrivelse

maks. temperaturbestandighed	200 °C
Materiale, overflade	Nikkel
Nom. holdekraft	400 N
Ø	25 mm
Højde	35 mm
Maks. reduktionsmål bagsiden	7 mm
Materiale, magnetkerne	SmCo <sub>5</sub>
Produkttype	Indbygningsmagnet

