

**Garant****Skrubfræser, TiAlN, Ø DC: 12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192710 12
GTIN	4045197107725
Artikelklasse	11W

**Beskrivelse****Udførelse:****Med efterslebets grovsletprofil.**

Indtil str. 20 endeskærgeometri til dykfræsning.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: k12

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 27 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde  $L_c$ : 53 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø  $D_s$ : 12 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,5 mm

Tilspænding  $f_z$  til notfræsning i stål < 750 N/mm<sup>2</sup>: 0,03 mm**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	12 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Antal tænder Z	4
Tilspænding $f_z$ til notfræsning i stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Samlet længde L	110 mm

Skærlængde $L_c$	53 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skæft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. $\emptyset$	k12
Spiralvinkel	27 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Skæftfræser