

## Indbygningmagnet med pasningsmål, SmCo<sub>5</sub>, Ø: 32mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085928 32
GTIN	2050000965197
Artikelklasse	08Q

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Afskærmet indbygningmagnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
- Magnetkerne i samarium-kobalt (SmCo<sub>5</sub>).

#### Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

### Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	600 N
Ø	32 mm
maks. temperaturbestandighed	200 °C
Højde	40 mm
Maks. reduktionsmål bagsiden	5 mm
Materiale, overflade	Nikkel
Materiale, magnetkerne	SmCo <sub>5</sub>
Produkttype	Indbygningmagnet

