

Re-Bo**Rundsavsklinger af metal, Ø×tykkelse: 68X1,6Gmm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	178860 68X1,6G
GTIN	4045197245618
Artikelklasse	17B

Beskrivelse**Udførelse:****Tysk topprodukt** med specialhulslibning og præcisionsfortanding.**Passer til:****GF** og **AXX AiR**.**Teknisk beskrivelse**

Ø	68 mm
Borings-Ø	16 mm
Tykkelse	1,6 mm
Antal tænder Z	44
Skæremateriale	HSS E
Indvendig køling	nej
Produkttype	Rundsavsklinge

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet	800 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	600 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	37 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	22 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	20 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	S
GG (G)	egnet	27 m/min	K
CuZn	egnet	400 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	betinget egnet		