



Skrubfræser HSS-Co8, TiAlN, Ø DC: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	192720 12
GTIN	4045197107961
Artikelklasse	12W

Beskrivelse

Udførelse:

Med efterslebent grovsletprofil.

Indtil str. 20 endeskærgeometri til dykfræsning.

Økonomisk alternativ.

Indvendig køling: nej

Tolerance, nom. Ø: js12

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 27 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 53 mm

Samlet længde L: 110 mm

Skaft-Ø D_s : 12 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,6 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm²: 0,03 mm

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	4
Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 750 N/mm ²	0,03 mm
Skær-Ø D_c	12 mm
Hjørnefasbredde ved 45°	0,6 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm

Samlet længde L	110 mm
Skærlængde L _c	53 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	js12
Spiralvinkel	27 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 8
Norm	DIN 844 B
Fræseprofil	NR
Indvendig køling	nej
Farvering	uden
Produkttype	Hjørnefræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	120 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	78 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	55 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	betinget egnet	14 m/min	M
GG (G)	betinget egnet	46 m/min	K
CuZn	betinget egnet	92 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	betinget egnet		

