

**Garant**
**GARANT Diabolo HM-torusfræser HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 12/0,5mm**

**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	206342 12/0,5
GTIN	4045197598950
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse**
**Udførelse:**
**GARANT Diabolo:**

Speciel geometri, belægning og hårdmetal til bearbejdning af hårde emner.

Dobbeltslebet sidefrigangsvinkel.

Tolerance: Skærradius  $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$ .

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	12 mm
Antal tænder Z	4
Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	75 mm
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i stål < 65 HRC	0,08 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål < 65 HRC	0,08 mm
Skærradius $R_1$	0,5 mm
Fristilling-Ø $D_1$	11 mm
Skaft-Ø $D_s$	12 mm
Skærlængde $L_c$	12 mm
Samlet længde L	120 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	30 grader
Serie	Diabolo

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	Fabriksstandard
Type	H
Tolerance, nom. Ø	e8
Deling af skærene	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,2×D ved beskæring
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Skafttolerance	h6
Farvering	rød
Produkttype	Torusfræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	P
Stål < 50 HRC	egnet	150 m/min	H
Stål < 55 HRC	egnet	135 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	120 m/min	H
Stål < 65 HRC	egnet	90 m/min	H
våd, maksimal	betinget egnet		
våd, minimal	betinget egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

## Services

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------

