

Re-Bo**HM-rundsavklinger DIN 1838 B, grov, ubelagt, Øxtykkelse: 30X2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	179820 30X2
GTIN	4045197246882
Artikelklasse	17C

Beskrivelse**Udførelse:**

Tysk topprodukt med **præcisionsfortanding** og hulslibning på siderne udført ved **spejlslibning**. Skærehastigheden kan øges op til 3 til 4 gange sammenlignet med HSS-savklingerne.

DIN 1838 B grovfortandet med **bu tand, form B** og fasslibning. **Til bearbejdning af større tværsnit og større skæredybder**. Disse klinger kan anvendes universelt takket være bedre spåndannelse og større spånrum sammenlignet med den finfortandede udførelse.

Bemærk:

- **Stabile forhold på maskine og ved emneopspænding er vigtige forudsætninger. Hvis dette ikke er tilfældet, er der fare for brud på rundsavklingen.**
- **Værdierne for rundløb og sideslag ligger væsentligt under de tilladte tolerancer iht. DIN 1840.**
- **Specialmål på forespørgsel.**

Teknisk beskrivelse

Ø	30 mm
Tykkelse	2 mm

Borings-Ø	8 mm
Antal tænder Z	24
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 1838
Indvendig køling	nej
Produkttype	Rundsavklinge

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	1200 m/min	N
Alu > 10% Si	betinget egnet	700 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	200 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	140 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	90 m/min	P
Stål < 1400 N/mm ²	egnet	40 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	110 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	egnet	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	egnet	90 m/min	S
GG (G)	betinget egnet	125 m/min	K
CuZn	betinget egnet	400 m/min	N
Grafit, GFK, CFK	betinget egnet	600 m/min	N
Uni	betinget egnet		
våd, maksimal	egnet		
tør	egnet		
Luft	egnet		

