

**Garant****HM-torusfræser HPC DIN 6535 HA, TiAlN, Ø DC / R1: 16/4,0mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	206351 16/4,0
GTIN	4045197542397
Artikelklasse	11X

**Beskrivelse****Udførelse:**

Mål iht. DIN 6527 og 38°-spiraler.

Tolerance: Skærradius  $R_1 = \pm 0,005$  mm.**Bemærk:****NY GENERATION PÅ MARKEDET!****Anbefalet efterfølgerprodukt er nr. 206345****Teknisk beskrivelse**

Udhængslængde $L_1$ inkl. fristilling	44 mm
Tilspænding $f_z$ til kopifræsning i INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm
Skærradius $R_1$	4 mm
Skær-Ø $D_c$	16 mm
Antal tænder $Z$	4
Fristilling-Ø $D_1$	15 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,065 mm
Skaft-Ø $D_s$	16 mm
Skærlængde $L_c$	32 mm
Samlet længde $L$	92 mm
Skaft	DIN 6535 HA med h6
Spiralvinkel	38 grader

Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HM
Norm	DIN 6527
Type	N
Tolerance, nom. Ø	e8
Spiralvinkel-egenskab	ulige
Deling af skærene	ulige
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,3×D ved beskæring
Indgrebsbredde $a_e$ ved fræsning	0,05×D ved kopifræsning
Indvendig køling	nej
Spåntagningsstrategi	HPC
Skafttolerance	h6
Farvering	blå
Produkttype	Torusfræser

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	250 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	230 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	200 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	180 m/min	P
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet	170 m/min	P
TOOLOX 33	egnet	115 m/min	H
TOOLOX 44	egnet	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	50 m/min	S
Uni	betinget egnet		

våd, maksimal	egnet
våd, minimal	egnet
tør	betinget egnet
Luft	betinget egnet

**Services**

Skaftslibning Type HB	129100 HB
-----------------------	-----------