

Indbygningsmagnet med pasningsmål, SmCo₅, Ø: 6mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	085928 6
GTIN	2050000964855
Artikelklasse	08Q

Beskrivelse

Udførelse:

- Afskærmet indbygningsmagnet med 3- til 6-dobbelt holdekraft i forhold til gribere af hård ferrit.
- Pasningstolerance på udvendig Ø h6.
- Temperaturbestandig op til maks. 200 °C.
- Magnetkerne i samarium-kobalt (SmCo₅).

Anvendelse:

Til fastspænding, montering og indbygning ved indpresning, indklæbning eller indstøbning.

Teknisk beskrivelse

Nom. holdekraft	8 N
Højde	20 mm
Ø	6 mm
maks. temperaturbestandighed	200 °C
Maks. reduktionsmål bagsiden	10 mm
Materiale, overflade	Nikkel
Materiale, magnetkerne	SmCo ₅
Produkttype	Indbygningsmagnet

