

Garant**Skrubfræser med IK, TiAlN, Ø k12 DC: 12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	192910 12
GTIN	4045197108760
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Efterslebet, fin rouletteringsprofil. Endeskærgeometri til dykfræsning. Til de højeste krav til spåntagningsydelse.

Fordel:

Kølemidlet føres direkte **til skærene**. Det resulterer i **lange standtider**, og **spånerne transporteres helt væk**.

Indvendig køling: ja

Tolerance, nom. Ø: k12

Antal tænder Z: 4

Spiralvinkel: 30 grader

Tilspændingsretning: Vandret, skrå og lodret

Skaft: DIN 1835 B med h6

Antal tænder Z: 4

Skærlængde L_c : 26 mm

Samlet længde L: 83 mm

Skaft-Ø D_s : 12 mm

Hjørnefasbredde ved 45°: 0,5 mm

Tilspænding f_z til notfræsning i stål < 1100 N/mm²: 0,035 mm

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	12 mm
Antal tænder Z	4
Hjørnefasbredde ved 45°	0,5 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm

Samlet længde L	83 mm
Skærlængde L _c	26 mm
Tilspænding f _z til notfræsning i stål < 1100 N/mm ²	0,035 mm
Tilspændingsretning	Vandret, skrå og lodret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Tolerance, nom. Ø	k12
Spiralvinkel	30 grader
Hjørnefasvinkel	45 grader
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS PM
Norm	DIN 844
Fræseprofil	HR
Deling af skærene	ulige
Indvendig køling	ja
Farvering	uden
Produkttype	Skaftfræser