

**Garant****Endeplansskrubfræser NR, TiN, Ø×bredde js16: 100X50 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	182220 100X50
GTIN	4045197096838
Artikelklasse	11U

**Beskrivelse****Udførelse:****Efterslebet profil.****Skрубfræser** med rund rouletteringsprofil.**Bemærk:** $f_z$  for  $a_e = 0,5 - 1 \times D$ .

Borings-Ø H7: 32 mm

Antal tænder Z: 10

Tilspænding  $f_z$  til beskæring i stål  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm**Teknisk beskrivelse**

Antal tænder Z	10
Skær-Ø $D_c$	100 mm
Borings-Ø H7	32 mm
Tilspænding $f_z$ til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring
Samlet højde	50 mm

Belægning	TiN
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fræseprofil	NR
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	27 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser