



## Vippecontainer RAL 7016 med tømmebane, Ladvolumen: 450l



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919923 450
GTIN	4017976247021
Artikelklasse	96D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Olietæt svejset lad, lejret så det kan vippe.

Ladkanten har dobbelt afkantning foroven.

Understel med indbyggede løftelommer, trinplade og vippesikring.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) med TPE-dæk, nav med rulleleje.

TOTALSTOP-centralbremsesystem iht. EN 1757-3 er standard på drejhjulene.

#### Infotekst:

Aftapningshane

med si til separering af partikler og væske.

Vipning udløses manuelt.

Ved tømning med gaffeltruck eller ved stor belastning anbefaler vi brug af en automatisk vippeindretning.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lakering:

Antracitgrå RAL 7016 **pulverbelagt.**

### Teknisk beskrivelse

Materiale, hjul	TPE
Aftapningsshane, udførelse	Aftapningsshane med si
Længde	1374 mm
Indføringslomme, mål C	603 mm
Indføringslomme, mål D	72 mm
Bulkkanter, højde med hjul	733 mm
Vægt	83 kg
Wire	nej
Indføringslomme, mål A	194 mm
Farve	antracitgrå RAL 7016
olietæt svejset	ja
Antal hjul	4
Kassemål, længde	1214 mm
Bæreevne	750 kg
Ladvolumen	450 l
Norm	EN 1757-3
Kassemål, højde	708 mm
Højde	1072 mm
Indføringslomme, afstand B	203 mm
Indkørsel, indiv. mål, bredde	194 mm
Vippemekanisme	manuelt
Hjul-Ø	200 mm
Vippesikring	ja
Indkørsel, indiv. mål, højde	72 mm
Kassemål, bredde	669 mm
Bredde	730 mm
med indføringslomme	ja
Produkttype	Vippebeholdere

