

Garant**T-not-skrubsletfræser, ubelagt, Ø DC × LC d11 × d11: 21X9mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	194050 21X9
GTIN	4045197109705
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Skærer på periferien og på begge sider.
Krydsfortandet og med spånbrydernoter.

Bemærk:

Til fræsning af T-noter iht. DIN 650.

Teknisk beskrivelse

Til T-noter DIN 650	12 mm
Skær-Ø D_c	21 mm
Tilspænding f_z i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Antal tænder Z	8
Fristilling-Ø D_1	10 mm
Skaft-Ø D_s	12 mm
Samlet længde L	74 mm
Skærlængde L_c	9 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	4
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Fræseprofil	kryds-fortandet

Tolerance, nom. Ø	d11
Spiralvinkel	15 grader
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	T-notfræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	22 m/min	K
CuZn	betinget egnet	35 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		