

Garant**Endeplansfræser N, TiAlN, Ø×bredde js16: 40X32 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	181750 40X32
GTIN	4045197096630
Artikelklasse	11U

Beskrivelse**Udførelse:**

Skærgeometri til universel brug.

Excentrisk bagslibning.

Med 30° spiral og TiAlN-belægning.

Bemærk:

f_z for $a_e = 0,5 \times D - 1 \times D$.

Borings-Ø H7: 16 mm

Antal tænder Z: 6

Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm²: 0,07 mm

Teknisk beskrivelse

Antal tænder Z	6
Borings-Ø H7	16 mm
Skær-Ø D _c	40 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål < 900 N/mm ²	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring

Samlet højde	32 mm
Belægning	TiAlN
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Type	N
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	30 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser