

Garant**Endeplansskrubfræser NR, TiN, Ø×bredde js16: 50X36 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	182220 50X36
GTIN	4045197096807
Artikelklasse	11U

Beskrivelse**Udførelse:****Efterslebet profil.****Skrubfræser** med rund rouletteringsprofil.**Bemærk:** f_z for $a_e = 0,5 - 1 \times D$.

Borings-Ø H7: 22 mm

Antal tænder Z: 6

Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$: 0,07 mm**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø D_c	50 mm
Antal tænder Z	6
Borings-Ø H7	22 mm
Tilspænding f_z til beskæring i stål $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm
Skaftudførelse	med boring
Samlet højde	36 mm

Belægning	TiN
Skæremateriale	HSS Co 5
Norm	DIN 1880 T1
Fræseprofil	NR
Tolerance, nom. Ø	js16
Endeplansfræser, holder	Med pasnot
Spiralvinkel	27 grader
Tilspændingsretning	Vandret og skrå
Indvendig køling	nej
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	Valsefræser