

Garant**Aluminium-hjørnefræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 63/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211759 63/5
GTIN	4062406681838
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

Advarsel:

Før anvendelse af vendeskærspalte nr. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

Bemærk:

Anbefalet moment til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er **3,2 Nm**.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Samlet længde $L_{i,alt}$: 40 mm

Holdeboring-Ø: 22 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{min} : 116 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{maks} : 124 mm

Cirkulær borefræsning a_p : 8 mm

Rampingvinkel α_{maks} : 1,7 grader

Teknisk beskrivelse

Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	124 mm
------------------------------------	--------

Antal skær Z	5
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	116 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,7 grader
Vendeplatteskruesæt	219878 5 (15IP)
Skær- $\varnothing D_c$	63 mm
passende vendeskærsplatter	ZDHT 1505
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	40 mm
Holdeboring- \varnothing	22 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	50,56 mm
Cirkulær borefræsning a_p	8 mm
$\varnothing D_3$	53 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser