


Garant**Aluminium-hjørnefræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 50/4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211759 50/4
GTIN	4062406681791
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

Advarsel:

Før anvendelse af vendeskærsplade nr. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

Bemærk:

Anbefalet moment til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er **3,2 Nm**.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Samlet længde $L_{i,alt}$: 40 mm

Holdeboring-Ø: 22 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{min} : 90 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{maks} : 98 mm

Cirkulær borefræsning a_p : 8,4 mm

Rampingvinkel α_{maks} : 2,29 grader

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	50 mm
--------------	-------

Cirkulær borefræsning a_p	8,4 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	90 mm
Vendeplatteskruesæt	219878 5 (15IP)
Ramplinglængde L for α_{\max}	37,56 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	98 mm
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	ZDHT 1505
Ramplingvinkel α_{\max}	2,29 grader
Antal skær Z	4
Holdeboring- \varnothing	22 mm
$\varnothing D_3$	40 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser