

**Garant****Aluminium-hjørnefræser, med gevind, Ø D / antal skær Z: 25/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

**Advarsel:**

Før anvendelse af vendeskærsplatte nr. 211776 ALU (r = 5,0 mm) og 211777 ALU (r = 6,0 mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

**Bemærk:**

**Anbefalet moment** til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er **3,2 Nm**.

**Teknisk beskrivelse**

Holdegevind M	M12
Cirkulær borefræsning $a_p$	7,6 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	40 mm
passende vendeskærsplatter	ZDHT 1505
Vendeplatteskruesæt	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	48 mm

Antal skær Z	2
Rampingvinkel $\alpha_{\text{maks}}$	6,81 grader
Ramplinglængde L for $\alpha_{\text{maks}}$	12,56 mm
Samlet længde $L_{\text{i alt}}$	35 mm
Skær-Ø $D_c$	25 mm
Ø $D_3$	15 mm
Skaftudførelse	med gevind
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser