

Garant**Aluminium-hjørnefræser, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 25/2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211755 25/2
GTIN	4062406681883
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

Advarsel:

Før anvendelse af vendeskærsplatte nr. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

Bemærk:

Anbefalet moment til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er **3,2 Nm**.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Skær-Ø D_C : 25 mm

Antal skær Z: 2

Udhængslængde L_1 : 32 mm

Samlet længde $L_{i\text{alt}}$: 88 mm

Skaft-Ø D_s h6: 25 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{min} : 40 mm

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	219878 4 (15IP)
Cirkulær borefræsning Ø D_{min}	40 mm
passende vendeskærsplatter	ZDHT 1505
Skaft-Ø D_s h6	25 mm
Cirkulær borefræsning Ø D_{maks}	48 mm

Skær-Ø D_c	25 mm
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	88 mm
Cirkulær borefræsning a_p	7,6 mm
Rampingvinkel α_{maks}	6,81 grader
Udhængslængde L_1	32 mm
Ramplinglængde L for α_{maks}	12,56 mm
Antal skær Z	2
Ø D_3	15 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser