

Garant**T-notfræser, ubelagt, Ø DC × LC d11 × d11: 25X11mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	194030 25X11
GTIN	4045197109576
Artikelklasse	11W

Beskrivelse**Udførelse:**

Fræseren skærer på periferien og på begge sider.

Takket være skiftevis skråt udlagte tænder (krydsfortanding) opnås en høj skæreydelse.

Bemærk:

Til fræsning af T-noter iht. DIN 650 i opspændingsborde og apparater.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	25 mm
Tilspænding f_z i stål < 750 N/mm ²	0,08 mm
Til T-noter DIN 650	14 mm
Antal tænder Z	8
Fristilling-Ø D_1	12 mm
Skaft-Ø D_s	16 mm
Samlet længde L	82 mm
Skærlængde L_c	11 mm
effektivt skærantal Z_{eff}	4
Belægning	ubelagt
Skæremateriale	HSS Co 5
Fræseprofil	kryds-fortandet

Tolerance, nom. Ø	d11
Spiralvinkel	15 grader
Tilspændingsretning	vandret
Skaft	DIN 1835 B med h6
Indvendig køling	nej
Skafttolerance	h6
Hjørnefasvinkel	90 grader
Farvering	uden
Produkttype	T-notfræser

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	betinget egnet	250 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	70 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	35 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	28 m/min	P
GG (G)	betinget egnet	22 m/min	K
CuZn	betinget egnet	35 m/min	N
Uni	egnet		
våd, maksimal	egnet		