


Garant**Aluminium-hjørnefræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 80/5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	211759 80/5
GTIN	4062406681845
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

Advarsel:

Før anvendelse af vendeskærsplade nr. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

Bemærk:

Anbefalet moment til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er **3,2 Nm**.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Samlet længde $L_{i,alt}$: 50 mm

Holdeboring-Ø: 27 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{min} : 150 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{maks} : 158 mm

Cirkulær borefræsning a_p : 7,6 mm

Rampingvinkel α_{maks} : 1,27 grader

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	5
--------------	---

Vendeplatteskruesæt	219878 5 (15IP)
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	150 mm
Skær- $\varnothing D_c$	80 mm
passende vendeskærsplatter	ZDHT 1505
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Cirkulær borefræsning a_p	7,6 mm
Samlet længde $L_{i \text{ alt}}$	50 mm
Rampingvinkel α_{\max}	1,27 grader
Ramplinglængde L for α_{\max}	67,56 mm
Holdeboring- \varnothing	27 mm
$\varnothing D_3$	70 mm
Skaftudførelse	med boring
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser