

Garant
Aluminium-hjørnefræser, Cylinderskaft, Ø D / antal skær Z: 32/2

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	211755 32/2
GTIN	4062406681890
Artikelklasse	210

Beskrivelse
Udførelse:

High performance-fræsesystem til høje skærehastigheder. Absolut præcist vendeplatteunderlag. Optimal vridningsstivhed takket være optimeret centrifugalsikring.

Advarsel:

Før anvendelse af vendeskærsplade nr. 211777 ALU ($r = 6,0$ mm) skal holderens vendeplatteholdere modificeres.

Bemærk:

Anbefalet moment til fastgørelse af spændeskruer nr. 219878 4 og 219878 5 er **3,2 Nm**.

Værktøjsudskiftning: PowerCard

Skær-Ø D_c : 32 mm

Antal skær Z: 2

Udhængslængde L_1 : 40 mm

Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$: 100 mm

Skaft-Ø D_s h6: 32 mm

Cirkulær borefræsning Ø D_{min} : 54 mm

Teknisk beskrivelse

Rampingvinkel α_{maks}	4,39 grader
Cirkulær borefræsning a_p	8 mm
Antal skær Z	2
Vendeplatteskruesæt	219878 4 (15IP)
Udhængslængde L_1	40 mm

passende vendeskærsplatter	ZDHT 1505
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Cirkulær borefræsning $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Ramplinglængde L for α_{\max}	19,56 mm
Skær- $\varnothing D_c$	32 mm
Skaft- $\varnothing D_s h_6$	32 mm
Samlet længde L_{alt}	100 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Skaftudførelse	Cylinderskaft
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Fræseanvendelse	Cirkulær fræsning
Indvendig køling	ja
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Hjørnefræser